

# AccuPen

## Ручний аппланаційний тонометр

### Точний

- Технологія гравітаційного зміщення забезпечує точне вимірювання ІОР з меншою кількістю калібрування порівняно з іншими портативними тонометрами.
- Технологія мікротензометрії у поєднанні із запатентованим алгоритмом забезпечує відтворювані результати.

### Простий у використанні

- Ергономічний дизайн у поєднанні з оглядовими лініями дозволяє легко візуалізувати рогівку, полегшуючи як централізацію, так і перпендикулярність.
- Контурне лиття з великим видимим РК-дисплеєм дозволяє використовувати AccuPen універсально та зручно розміщувати його в руці будь-якого розміру.

### Готовий до використання

- Усуває постійну необхідність калібрування "вгору, вниз і довкола."
- Довговічна літієва батарея працює 4-6 місяців.

### Портативність

- Важить лише 85 г.
- Поставляється з індивідуальним, надміцним дорожнім футляром та шнурком для безпечного транспортування.

### Універсальність

- Швидкі вимірювання з пацієнтом у будь-якому положенні.
- Звільняє багато місця.

### Розумне програмне забезпечення

- Зберігає та усереднює дев'ять вимірювань.
- Вбудований калькулятор корекції ІОР коригує ІОР залежно від товщини рогівки.

Відвідайте [www.keeler.co.uk/accutome-accupen.html](http://www.keeler.co.uk/accutome-accupen.html) для отримання додаткової інформації



#24-3000

## Характеристики

Точність	+/- 2 мм рт.ст. (у порівнянні з тонометром Голдмана)
Вага	85гр.
Розміри	7 ¼" x 1 ¼"
Розміри датчика	1.0 мм діаметр
Діапазон вимірювань	5-60 мм рт.ст.
Джерело живлення	Літієва батарея 3,6 В



### AccuTip Covers

З рукавами, продезинфіковані та індивідуально упаковані

**AX9950** - Коробка на 100 штук  
**AX11932** - Коробка на 300 штук

*Отримайте 100 безкоштовних наконечників AccuTips при покупці ручки AccuPen*

# Keeler

— A world without vision loss —

www.keeler.co.uk · Clewer Hill Road · Windsor, SL4 4AA UK  
Тел: +44(0) 1753 857 177 · Факс: +44(0) 1753 827 145 · info@keeler.co.uk



A Halma company  
10192021 REV A