



CR-750

CR-750S

Моторизоване крісло
пацієнта

CR-750
CR-750S

СЛУЖИТЬ ВАШОМУ ЗОРУ



Варіанти кольору

Північна та Південна Америка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон та Близький Схід: рожевий, синій та зелений кольори



Рожевий

Синій

Зелений

Європа та Африка: синій/відповідність стандарту ROHS2



Синій/ROHS2

Підйомний механізм для пацієнтів будь-якого зросту

Мінімальна висота сидіння зараз приблизно на 30мм нижче ніж у попередньої моделі, що дає можливість розмістити пацієнтів з будь-яким зростом з достатньо високим підйомним механізмом 150мм.

Перемикач "вгору/вниз" входить до стандартної комплектації

Нові крісла CR-750/CR-750S можна піднімати та опускати за допомогою перемикачів Up/Down, розташованих на нижній частині спинки крісла, що дозволяє медичним асистентам швидко та зручно регулювати висоту крісла.



CR-750S: для комплексного використання, не вимагає ножної педалі

Під'єднавшись до офтальмологічної робочої станції, розумного столу або електричного інструментального столу, висоту крісла можна регулювати за допомогою кнопок на інструментальному столі. Що надає більше простору для ніг, оскільки немає необхідності класти педаль на підлогу.

* Будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів та повідомте серійний номер продукту для отримання більш детальної інформації.

Розсувний механізм (заводська опція)

Завдяки установці висувного механізму крісло може зрушуватися вперед на 60 мм, поки пацієнт залишається сидячим, що дозволяє при необхідності розташувати пацієнта ближче до інструмента для обстеження, не переміщуючи крісло.

*Заводська опція, окремо не продається.


Кругле сидіння (опція користувача)

Квадратні сидіння поставляються в стандартній комплектації, кругле сидіння може бути додатково поставлене. Сидіння легко встановлюються за допомогою гвинтів у чотирьох місцях.

Технічні характеристики

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Макс. висота механізм підйому | 150мм |
| Вантажопідйомність | до 150 кг |
| Вхідна потужність | 100-230В постійного струму 50/60Гц |
| Споживання енергії | 120Ва |
| Вага | 26.5кг (CR-750) 25кг (CR-750S) |

Розміри



• Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися в міру вдосконалення продукту.



Для Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу

TAKAGI SEIKO CO., LTD.

330-2 Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan
Тел: +81(0)269-22-4511(Switchboard) URL : <https://www.takagi-j.com>

Для Європи та Африки

Takagi Ophthalmic Instruments Europe Ltd

Citylabs 1.0, Nelson Street, Manchester, M13 9NQ, UK
Тел : +44 (0)161 273 6330 URL : <https://www.takagieurope.com>



<https://www.takagi-global.com>

